




Collare gommato a due viti

250

Supporti tubazioni

Caratteristiche Tecniche

- **Misure (diametro della tubazione):** da 12mm a 220mm
- **Attacco filettato collare:** M8/M10 combinati
- **Vite di serraggio collare:** M6x20 e M8x25
- **Temperature:** da -50°C fino a +110°C
- **Resistenza al fuoco:** B2 acc. Con DIN 4102
- **Materiale:**
 - Profilo: Acciaio al carbonio
 - Riv. Gommato: EPDM
- **Finitura:** Elettro-zincata
- **Specifiche:** da utilizzare con barra filettata (non fornita). Rivestimento gommato adatto alla riduzione rumori, in accordo con DIN4109



Collare gommato a due viti - 250

Dati Fisici

Codice	Diametro nominale tubo		Filettato	B x S (mm)	Sc x L	d (mm)	Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)
	Metrico (DN)	Pollici						
596460	DN8	1/4"	M8/M10	20x1,5	M6x20	12-15	100	0,05 / 0.12
596470	DN10	3/8"	M8/M10	20x1,5	M6x20	15-19	100	0,06 / 0.13
596480	DN15	1/2"	M8/M10	20x1,5	M6x20	20-24	100	0,06 / 0.13
596490	DN20	3/4"	M8/M10	20x1,5	M6x20	25-30	100	0,07 / 0.15
596500	DN25	1"	M8/M10	20x1,5	M6x20	32-37	100	0,08 / 0.18
596510	DN32	1 1/4"	M8/M10	20x1,5	M6x25	40-45	50	0,10 / 0.22
595859	44-49mm	-	M8/M10	20x2,0	M6x25	44-49	50	0,10 / 0.22
595860	DN40	1 1/2"	M8/M10	20x2,0	M6x25	48-53	50	0,10 / 0.22
595870	54-58mm	-	M8/M10	20x2,0	M6x25	54-58	50	0,10 / 0.22
595880	DN50	2"	M8/M10	20x2,0	M6x25	59-63	50	0,11 / 0.24
595885	62-64mm	-	M8/M10	20x2,0	M6x25	62-64	50	0,13 / 0.29
595890	DN65	2 1/2"	M8/M10	20x2,0	M6x25	75-80	25	0,20 / 0.44
595900	82-86mm	-	M8/M10	20x2,0	M6x25	82-86	25	0,20 / 0.44
595910	DN80	3"	M8/M10	20x2,0	M6x25	89-91	25	0,21 / 0.46
595920	95-103mm	-	M8/M10	23x2,5	M6x25	95-103	25	0,22 / 0.49
595930	DN100	4"	M8/M10	23x2,5	M8x25	108-116	25	0,24 / 0.53
595940	121-127mm	-	M8/M10	23x2,5	M8x25	121-127	25	0,30 / 0.66
595950	DN125	5"	M8/M10	23x2,5	M8x25	133-141	25	0,32 / 0.71
595960	159-162mm	-	M8/M10	23x2,5	M8x25	159-162	25	0,35 / 0.77
595970	DN150	6"	M8/M10	23x2,5	M8x25	165-168	25	0,37 / 0.82
595971	198-202mm	-	M8/M10	25x3,0	M8x25	198-202	10	0,37 / 0.82
595972	210-215mm	-	M8/M10	25x3,0	M8x25	210-215	10	0,46 / 1.02
595973	DN200	8"	M8/M10	25x3,0	M8x25	216-220	10	0,48 / 1.06

Worldwide Fire Protection

www.vikinggroupinc.com

Avvertenza: Il presente documento è una traduzione di cui non si garantisce la precisione e l'esattività.
L'originale in lingua inglese del 2006-10-26 resta il documento di riferimento.

Prodotto per Viking SupplyNet da Erico® International Corporation. Fare riferimento alla scheda tecnica del produttore. Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso.