




Vite testa a martello (per utilizzo con profilato a C e Mensole C-E0)

C-FIX

Caratteristiche Tecniche

- **Misure:** M8 (Lunghezze - 30, 40 e 60) e M10 (Lunghezze - 40 e 60)
Da accoppiare ai profilati a C : 27/8, 27/30, 30/15, 34/29, 35/35, 38/40
Mensole a sbalzo C-E0: 27/30, 38/40
- **Materiale :** Acciaio al carbonio
- **Finitura :** Elettro-zincata
- **Specifiche :** Da utilizzare con profilati a C e Mensole C-E0.
Girare la vite di 90° per bloccare. Predisposto per l'utilizzo con tutti gli accessori per profilati. Altezza regolabile.



Vite testa a martello (per utilizzo con profilato a C e Mensole C-E0) - C-FIX

Dati Fisici

Attacco filettato (M)	Lunghezza (mm)	Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)	Codice
M8	30	100	0,04 / 0.09	584530
M8	40	100	0,04 / 0.09	584540
M8	60	100	0,05 / 0.11	584550
M10	40	100	0,05 / 0.11	584560
M10	60	100	0,06 / 0.13	584570