



Point de test et vidange

1011T


Caractéristiques techniques

- **Dimensions (nominales) :** DN20/3/4", DN25/1", DN32/1 1/4", DN40/1 1/2" et DN50/2".
- **Données de pression :** la soupape de sécurité est réglée en usine pour fonctionner à 12 bar (175 psi)
- **Finition :** oxyde de fer approuvé pour le contact avec de l'eau.
- **Connexions :** filetage BSP et NPT.

Point de test et vidange -1011T

Matériaux

| Article | Description | Matériau |
|---------|---|-----------------|
| 1 | Robinet d'essai et de vidange | Corps en bronze |
| 2 | Soupape de sécurité (mod. 7000) | Corps en bronze |
| 3 | Manomètre | |
| 4 | Soupape à trois voies de 1/4" (mod. 7600) | Corps en bronze |
| 5 | Mamelon NPT 1/2" x 1 1/2" | |
| 6 | Té de 1/2" x 1/2" x 1/4" | |
| 7 | Mamelon 1/4" | |
| 8 | Capuchon de 1/4" | |
| 9 | 2 Coudes de 90° x barbe 1/2" NPT | |
| 10 | 1 - conduite de vidange en Nylobraid | |
| 11 | 2 x colliers | |



Robinet d'essai et de vidange

Point de test et vidange -1011T

Données physiques

| Taille nominale | | Dimensions (mm / inch) | | | | | Orifice nominal facteur K | | Référence | | Poids (kg/lbs) |
|-----------------|--------|------------------------|----------|-----------|-----------|------------|---------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|
| SI | US | A | B | C | D | E | SI | US | Filetage NPT | Filetage BSP | |
| DN20 | 3/4" | 256 / 10.3 | 84 / 3.4 | 119 / 8.8 | 114 / 4.5 | 334 / 13.4 | 40 | 2.8 | 1011T-0750375 | 1011T-0750375B | 2.8 / 6.1 |
| | | | | | | | 57 | 4.2 | 1011T-0750440 | 1011T-0750440B | |
| | | | | | | | 80 | 5.5 | 1011T-0750500 | 1011T-0750500B | |
| | | | | | | | 115 | 8.0 | 1011T-0750530 | 1011T-0750530B | |
| DN25 | 1" | 256 / 10.3 | 84 / 3.4 | 119 / 8.8 | 114 / 4.5 | 334 / 13.4 | 40 | 2.8 | 1011T-0100375 | 1011T-0100375B | 2.2 / 4.8 |
| | | | | | | | 57 | 4.2 | 1011T-0100440 | 1011T-0100440B | |
| | | | | | | | 81 | 5.5 | 1011T-0100500 | 1011T-0100500B | |
| | | | | | | | 115 | 8.0 | 1011T-0100530 | 1011T-0100530B | |
| DN32 | 1 1/4" | 263 / 10.5 | 91 / 3.6 | 225 / 9.0 | 139 / 5.6 | 363 / 14.5 | 40 | 2.8 | 1011T-0125375 | 1011T-0125375B | 2.8 / 6.1 |
| | | | | | | | 57 | 4.2 | 1011T-0125440 | 1011T-0125440B | |
| | | | | | | | 80 | 5.5 | 1011T-0125500 | 1011T-0125500B | |
| | | | | | | | 115 | 8.0 | 1011T-0125530 | 1011T-0125530B | |
| | | | | | | | 161 | 11.2 | 1011T-0125ELO | 1011T-0125ELOB | |
| | | | | | | | 202 | 14.0 | 1011T-0125ESFR | 1011T-0125ESFRB | |
| DN40 | 1 1/2" | 288 / 11.5 | 97 / 3.9 | 242 / 9.7 | 206 / 8.3 | 447 / 17.9 | 40 | 2.8 | 1011T-0150375 | 1011T-0150375B | 5.3 / 11.7 |
| | | | | | | | 57 | 4.2 | 1011T-0150440 | 1011T-0150440B | |
| | | | | | | | 80 | 5.5 | 1011T-0150500 | 1011T-0150500B | |
| | | | | | | | 115 | 8.0 | 1011T-0150530 | 1011T-0150530B | |
| | | | | | | | 161 | 11.2 | 1011T-0150ELO | 1011T-0150ELOB | |
| | | | | | | | 202 | 14.0 | 1011T-0150ESFR | 1011T-0150ESFRB | |
| DN50 | 2" | 288 / 11.5 | 97 / 3.9 | 242 / 9.7 | 206 / 8.3 | 447 / 17.9 | 40 | 2.8 | 1011T-0200375 | 1011T-0200375B | 5.3 / 11.7 |
| | | | | | | | 57 | 4.2 | 1011T-0200440 | 1011T-0200440B | |
| | | | | | | | 80 | 5.5 | 1011T-0200500 | 1011T-0200500B | |
| | | | | | | | 115 | 8.0 | 1011T-0200530 | 1011T-0200530B | |
| | | | | | | | 161 | 11.2 | 1011T-0200ELO | 1011T-0200ELOB | |
| | | | | | | | 202 | 14.0 | 1011T-0200ESFR | 1011T-0200ESFRB | |