



Valvole di prova e di scarico con sfogo e manometro

1011T


Caratteristiche tecniche

- **Diametri disponibili :** DN20/3/4", DN25/1", DN32/1 1/4", DN40/1 1/2", DN50/2", .
- **Pressioni:** Valvola di sfogo predisposta per un funzionamento a 2 bar (175 psi)
- **Finitura:** Minio approvato per l'impiego d'acqua.
- **Attacchi:** Filettati NPT e BSP.

Valvola di prova e di scarico 1011T

Materiali

Articolo	Descrizione	Materiale
1	Valvola di prova e di scarico	Corpo in bronzo
2	Valvola limitatrice della pressione (mod. 7000)	Corpo in bronzo
3	Misuratore della pressione	
4	Valvola a tre vie da 1/4" (mod. 7600)	Corpo in bronzo
5	Raccordo filettato NPT da 1/2" x 1 1/2"	
6	Raccordo a T da 1/2" x 1/2" x 1/4"	
7	Raccordo filettato da 1/4"	
8	Tappo da 1/4"	
9	NPT da 2 1/2" x gomiti a 90°	
10	1 - Tubo di scarico in treccia di nylon	
11	2 x brida	



Valvole di scarico e di prova

Valvola di prova e di scarico -1011T

Caratteristiche fisiche

Diametro nominale		Dimensioni (mm / pollici)					Fattore K nominale dell'orifizio		Riferimento		Peso (kg / lb)
SI	USA	A	B	C	D	E	SI	USA	Filettatura NPT	Filettatura BSP	
DN20	3/4"	256 / 10.3	84 / 3.4	119 / 8.8	114 / 4.5	334 / 13.4	40	2.8	1011T-0750375	1011T-0750375B	2.8 / 6.1
							57	4.2	1011T-0750440	1011T-0750440B	
							80	5.5	1011T-0750500	1011T-0750500B	
							115	8.0	1011T-0750530	1011T-0750530B	
DN25	1"	256 / 10.3	84 / 3.4	119 / 8.8	114 / 4.5	334 / 13.4	40	2.8	1011T-0100375	1011T-0100375B	2.2 / 4.8
							57	4.2	1011T-0100440	1011T-0100440B	
							81	5.5	1011T-0100500	1011T-0100500B	
							115	8.0	1011T-0100530	1011T-0100530B	
DN32	1 1/4"	263 / 10.5	91 / 3.6	225 / 9.0	139 / 5.6	363 / 14.5	40	2.8	1011T-0125375	1011T-0125375B	2.8 / 6.1
							57	4.2	1011T-0125440	1011T-0125440B	
							80	5.5	1011T-0125500	1011T-0125500B	
							115	8.0	1011T-0125530	1011T-0125530B	
							161	11.2	1011T-0125ELO	1011T-0125ELOB	
DN40	1 1/2"	288 / 11.5	97 / 3.9	242 / 9.7	206 / 8.3	447 / 17.9	40	2.8	1011T-0150375	1011T-0150375B	5.3 / 11.7
							57	4.2	1011T-0150440	1011T-0150440B	
							80	5.5	1011T-0150500	1011T-0150500B	
							115	8.0	1011T-0150530	1011T-0150530B	
							161	11.2	1011T-0150ELO	1011T-0150ELOB	
DN50	2"	288 / 11.5	97 / 3.9	242 / 9.7	206 / 8.3	447 / 17.9	40	2.8	1011T-0200375	1011T-0200375B	5.3 / 11.7
							57	4.2	1011T-0200440	1011T-0200440B	
							80	5.5	1011T-0200500	1011T-0200500B	
							115	8.0	1011T-0200530	1011T-0200530B	
							161	11.2	1011T-0200ELO	1011T-0200ELOB	
							202	14.0	1011T-0200ESFR	1011T-0200ESFRB	