




## Viti e Rondelle (per l'utilizzo con Profilati e Mensole Curvati)

### THM & MU

#### Caratteristiche Tecniche

- Viti: M8x25, M10x25 e M10x30
- Rondelle : Ø 10,5mm, O.D. 21mm
- Materiale : Acciaio al carbonio
- Finitura :  
Viti: Zincato a Caldo  
Rondelle: Zincato a Caldo
- Specifiche :  
Viti: Con filetto rivestito in Poliamide.  
Da utilizzare con Dadi (vedere una scheda tecnica separata)



Supporti tubazioni

#### Viti (per utilizzo con Dado a Martello) - THM

Dati Fisici

Attacco filettato (M)	Lunghezza (L) (mm)	Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)	Codice
M8	25	100	0,01 / 0.02	593735
M10	25	100	0,03 / 0.07	593745
M12	30	100	0,03 / 0.07	593755

#### Rondella (per utilizzo con viti THM M10) - MU

Dati Fisici

Misure (Ø) (mm)	Diametro esterno (B) (mm)	Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)	Codice
10,5	21	100	0,01 / 0.02	592415