




Vite testa a Martello—per util. con Profilati Curvati e Mensole Curvate

TMN

Caratteristiche Tecniche

- **Misure:** M8, M10 e M12
Per profilati Curvati: 21x41,41x41,62x41,83x41
Mensole Curvate: 21x41, 41x41
- **Materiale:** Acciaio al carbonio
- **Finitura:** Elettro-zincata
- **Specifiche:** premontati con dado e rondella larga. I dadi sono dentellati per una presa migliore sul filetto della vite.



Supporti tubazioni

Vite testa a Martello—per utilizzo con Profilati Curvati e Mensole Curvate - TMN

Dati Fisici

Attacco filettato (MØ)	Lunghezza (L) (mm)	H	Confezioni	Peso (x1) (kg / lbs)	Codice
M8	50	6	100	0,14 / 0.31	590221
M8	60	6	100	0,16 / 0.35	590222
M8	100	6	100	0,27 / 0.60	590223
M10	40	8	100	0,12 / 0.26	590090
M10	50	8	100	0,15 / 0.33	590224
M10	60	8	100	0,18 / 0.40	590225
M10	70	8	100	0,20 / 0.44	590226
M10	80	8	100	0,24 / 0.53	590227
M10	90	8	50	0,27 / 0.60	590228
M12	40	8	100	0,13 / 0.29	590100