



## DATABLAD

### QUICK RESPONSE UPPÅTRIKTADE SPRINKLER VK345 (K5.6)

#### 1. PRODUKTBESKRIVNING

Vikings Microfast® och MicrofastHP® quick response uppåtriktade och konventionella sprinkler är små temperaturkänsliga spraysprinkler med glasbulb som finns tillgängliga med en mängd olika ytbehandlingar, temperaturgraderingar och munstycksöppningar som kan möta olika konstruktionskrav. De särskilda polybeläggningarna beläggningarna kan användas i estetiskt krävande sammanhang där olika färger krävs. Utöver detta har dessa beläggningar undersökts för korrosiva miljöer och är cULus-listade som korrosionsbeständiga i enlighet med Godkännandetabellen. (OBS FM Global har ingen godkännandekategori för och polybeläggningarna som korrosionsbeständiga).

#### 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN



**FM godkänd:** Class 2002 & 2020



**VdS godkänd:** Certificate G414011



**LPCB godkänd**



**CE Certified:** Standard EN 12259-1, EC certificate of conformity 0832-CPD-2001



**CCC godkänd**

Se i Godkännandetabellen och dimensioneringskraven för godkännandekrav som måste följas enligt cULus och FM.

#### 3. TEKNISK INFORMATION

##### EGENSKAPER

- Minsta tillåtna tryck: 0,5 bar\*
- Högsta tillåtna arbetstryck: 12 bar
- Provtryckt i fabrik upp till 34,5 bar.
- Provning: USA-patent nr 4,839,870.
- Gängstorlek: 15 mm BSP
- Nominell K-faktor: 80.6 (5.6)
- Glasbulbvätskans temperatur klassad till -55°C
- Total längd: 56 mm

\* cULus Listing, FM godkännande och NFPA 13 installerar kräver minst 0,5 bar. Den lägsta arbetstryck för LPCB och CE Typpgodkännanden är 0,35 bar.

##### MATERIAL

Ok: Mässing UNS-C84400

Spridarplatta: Koppar UNS-C19500

Känselfkropp: Glasbulb, nominell dimension 3 mm

Ventil: Nickellegering, på båda sidor överdragen med PTFE

Skruv: Mässing UNS-C36000

Öppningslock och insats: Koppar UNS-C11000 och rostfritt stål UNS-S30400

Tillbehör öppningslock: Mässing UNS-C36000

För Poly-belagda sprinkler: ventil – exponerad

##### ANVISNINGAR FÖR BESTÄLLNING (SE ÄVEN I AKTUELL PRISLISTA FRÅN VIKING)

Beställ quick response uppåtriktade sprinkler VK345 genom att till grundsprinklerdelens nummer först lägga till tillämplig beteckning för sprinklernas ytbeläggning och därefter tillämplig beteckning för temperaturgraderingen.

Ytbeläggning: Mässing=A, Chrome = F, vit Polyester = M/-W, Svart Polyester = M/-B, Svart PTFE = N och ENT = JN

Temperaturgradering: 57°C = A, 68°C = B, 79°C = C, 93°C = E och 141°C = G

Exempel: Sprinkler VK345 med 1/2" (15mm) anslutning, mässingstyp och 68°C temperatur = artikelnummer 12984AB.

##### TILLGÄNGLIGA TEMPERATURGRADERINGAR OCH YTBEHANDLINGAR FÖR SPRINKLER - (se tabel 1)

**TILLBEHÖR** (se även avsnitt "Sprinklertillbehör" i Vikings databladsbok).

##### Sprinklernycklar:

A. Standardnyckel: Art.nr. 10896W/B (tillgänglig sedan 2000)

##### Reservsprinklerskåp:

A. För sex sprinklerhuvuden: Artikelnr 01724A (tillgängligt sedan 1971)



**Varning:** Detta dokument är en översättning. Dokumentet är framtaget för information varför vi ej kan garantera riktigheten eller att innehållet är komplett. Det engelska originaldokument Form No.033114 Rev 15.1 gäller som referens dokument.

Vikings tekniska data kan erhållas från The Viking Corporations hemsida på <http://www.vikinggroupinc.com>  
Hemsidan kan innehålla en mer aktuell utgåva av databladet än denna utgåva.



## DATABLAD

### QUICK RESPONSE UPPÅTRIKTADE SPRINKLER VK345 (K5.6)

B. För tolv sprinklerhuvuden: Artikelnr 01725A (tillgängligt sedan 1971)

#### 4. INSTALLATION

Se tillämpliga installationsstandarder från NFPA.

#### 5. FUNKTION

I samband med brand kommer den värmekänsliga vätskan i glasbulben att lösa ut och frigöra öppningslocket och utlösningventilen. Vatten strömmar genom sprinklerhuvudet och träffar spridarplattan vilket åstadkommer en homogen spridningsbild som släcker eller kontrollerar branden.

#### 6. SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH BESIKTNING

Se NFPA 25 för anvisningar om skötsel, underhåll och besiktning.


**Tabell 1: Tillgängliga temperaturgraderingar och ytbehandlingar för sprinkler**

Temperaturklassning	Nominell temperatur-gradering (utlösningstemperatur)	Högsta förekommande taktemperatur <sup>1</sup>	Bulbfärg <sup>2</sup>
Normal	57°C	38°C	Orange
Normal	68°C	38°C	Röd
Mellanhög	79°C	65°C	Gul
Mellanhög	93°C	65°C	Grön
Hög	141°C	107°C	Blå

**Ytbehandlingar:** Mässing, Chrome-Enloy<sup>®</sup>, vit Polyester och Svart Polyester

<sup>1</sup> Utlösningstemperaturen är stämplad på spridarplattan.

<sup>2</sup> Baserat på NFPA 13. Andra begränsningar kan gälla, beroende på brandbelastning, sprinklerplacering eller andra krav som angivits av kravställaren. Se särskilda installationsanvisningar. miljön. För slutna sprinklerhuvuden är de angivna beläggningarna




**Figur 1: Standard sprinklernyckel 10896W/B**



# DATABLAD

## QUICK RESPONSE UPPÅTRIKTADE SPRINKLER VK345 (K5.6)

### Godkännandelista 1 (UL) Quick response Uppåtriktade sprinkler VK345 Max arbetstryck i vatten 12,1 bar



Gr-und-sprin-kler-del nr <sup>1</sup>	SIN	Nominell anslutnings-gänga (mm)	Nominell K-faktor <sup>2</sup> (metrisk)	Total längd	Godkännanden <sup>3</sup> (Se även i konstruktionsanvisningarna)					
					cULus <sup>4</sup>	VdS	LPCB	CE <sup>5</sup>	MED <sup>6</sup>	CCCF
12984	VK345	15 mm	80,6	56	--	A1	A1	B1	--	B2
<b>OBSERVERA: Nedanstående produkter har en begränsad tillgänglighet, kontakta din lokala Viking försäljningskontor</b>										
07060	VK345	15 mm	80,6	56	--	A1	A1	B1	B1	--

#### Godkända temperaturgraderingar

- A 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F) et 141°C (286°F)  
 B 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F) och 141°C (286°F)

#### Godkända ytbehandlingar

- 1 - Mässing, Chrome, Vit Polyester<sup>4</sup>, Svart Polyester<sup>4</sup>  
 2 - Chrome

- 1 Grundsprinklerdelnumret anges. För fullständigt artikelnummer hänvisas till Vikings aktuella prislista.
- 2 Redovisad K-faktor värde är i metrisk enhet och gäller vid användning av bar som tryckenhet. När tryck beräknas i kPa, skall den angivna metriska k-faktorn delas med 10,0.
- 3 Denna tabell anger godkännanden vid tryckningstillfället. Andra godkännanden kan vara under behandling. Kontrollera hos tillverkaren angående eventuella ytterligare godkännanden.
- 4 Andra färger finns tillgängliga på begäran och med samma listningar och godkännanden som standardfärger.
- 5 CE certifierad, enligt EN 12259-1, EU intyg över överensstämmelse 0832-CPD-2001 och 0832-CPD-2003.
- 6 MED certifierad, enligt EN 12259-1, EU intyg över överensstämmelse 0832-MED-1003 och 0832-MED-1008.


**VIKTIGT: Se alltid i Bulletin Form nr F\_091699 – Skötsel och Underhåll av Sprinkler. Se även sid QR1-2 för allmänna anvisningar avseende skötsel, installation och underhåll. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med senaste utgåva av Vikings datablad, tillämpliga standarder från NFPA, FM Global, LPCB, Assemblee Pleniére, VdS eller andra motsvarande organisationer. Dessutom skall man följa förbehåll i myndighetsföreskrifter, lokala ordningsstadgar, eller standarder där detta kan vara aktuellt.**



# DATABLAD

## QUICK RESPONSE UPPÅTRIKTADE SPRINKLER VK345 (K5.6)

### Godkännandelista 2 (FM) MICROMATIC® OCH MicromaticHP® QUICK RESPONSE Uppåtriktade och Konventionella sprinkler Max arbetstryck i vatten 12,1 bar



Grund-sprinklerdel nr <sup>1</sup>	SIN	Nominell anslutnings-gänga (mm)	Nominell K-faktor <sup>2</sup> (metrisk)	Total längd	Godkännanden FM <sup>3</sup> (Se även i konstruktionsanvisningarna)
12984	VK345	15 mm	80,6	56	A1
<b>OBSERVERA: Nedanstående produkter har en begränsad tillgänglighet, kontakta din lokala Viking försäljningskontor</b>					
07060	VK345	15 mm	80,6	56	A1
<b>Godkända temperaturgraderingar</b> A 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F) och 141°C (286°F)				<b>Godkända ytbehandlingar</b> 1 - Mässing, Chrome, Vit Polyester <sup>5</sup> , Svart Polyester <sup>5</sup>	

- 1 Grundsprinklerdelnumret anges. För fullständigt artikelnummer hänvisas till Vikings aktuella prislista.
- 2 Redovisad K-faktor värde är i metrisk enhet och gäller vid användning av bar som tryckenhet. När tryck beräknas i kPa, skall den angivna metriska k-faktorn delas med 10,0.
- 3 Denna tabell anger godkännanden FM vid tryckningstillfället. Andra godkännanden kan vara under behandling. Kontrollera hos tillverkaren angående eventuella ytterligare godkännanden.
- 4 Andra färger finns tillgängliga på begäran och med samma listningar och godkännanden som standardfärger.

### KONSTRUKTIONSKRAV - FM

(Se även i Godkännandetabell)

**Krav i FM-godkännande:** FM-godkända som quick response, **Icke-Storage**, pendent sprinklers. För specifik tillämpning och installationskrav, referera de senaste gällande FM Loss Prevention Sheets data (inklusive Data Sheet 2-0). FM Global Loss Prevention Data Sheets and Technical Advisory Bulletins innehåller anvisningar som bl a behandlar minimikrav på vattenförsörjningens kapacitet, hydraulisk dimensionering, taklutning och hinder, minsta och största tillåtna täckningsyta och kraven för avstånd mellan spridarplatta och tak.

**ANM:** Installationskraven enligt FM kan avvika från kraven i cULus och/eller NFPA.

**VIKTIGT:** Se alltid i Bulletin Form nr F\_091699 – Skötsel och Underhåll av Sprinkler. Se även sid QR1-2 för allmänna anvisningar avseende skötsel, installation och underhåll. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med senaste utgåva av Vikings datablad, tillämpliga standarder från NFPA, FM Global, LPCB, Assemblee Pleniére, VdS eller andra motsvarande organisationer. Dessutom skall man följa förbehåll i myndighetsföreskrifter, lokala ordningsstadgar, eller standarder där detta kan vara aktuellt.