



Flussimetro

PFM

Dispositivi di flusso

Caratteristiche tecniche

- **Diametri disponibili:** DN50/2", DN80/3", DN100/4", DN150/6" e DN200/8"
- **Dati sulla pressione:**
Pressione di esercizio: 12 bar (174 psi)
Pressione di prova: 30 bar (435 psi)
- **Massima temperatura operativa:** 80°C (176°F)
- **Attacchi:**
 - Tipo wafer adatti all'impiego con BS 4504/DIN 2501/ ISO 2084 PN10 e PN16.
 - Le dimensioni dei giunti scanalati sono conformi alle norme ANSI/AWWA C606 (tubo in ferro duttile e tubo in acciaio) e alle specifiche metriche dei tubi.
- **Precisione:** ±5% di flussi di prova specificati.



Flussimetro - PFM

Caratt. fisiche

Diam. nomin.		Diametro esterno del tubo (mm)	Gamma		Portate di prova (± 5%)		Tipo di attacco	Riferimento	Peso (kg/lb)
SI	USA		dm³/min	gal/min	dm³/min	gal/min			
DN50	2"	60.3 / 2.38	150-750	40-198	500	132	Wafer	SHU046050	
							Scanalato	SHU046050G	
DN80	3"	88.9 / 3.50	300-2300	79-608	800, 1300	211, 343	Wafer	SHU046080	
							Scanalato	SHU046080G	
DN100	4"	114.3 / 4.50	500-3500	132-925	1500, 2200	396, 581	Wafer	SHU046100	
							Scanalato	SHU046100G	
DN150	6"	165.1 / 6.50	900-8200	238-2166	2500, 3500, 4500	660, 925, 1189	Wafer	SHU046150	
							Scanalato	SHU046150G	
DN200	8"	219.1 / 8.63	2500-12500	660-3302	7000, 9000	1321, 1849, 2378	Wafer	SHU046200	
							Scanalato	SHU046200G	

Flussimetro - PFM

Installazione e configurazioni dei tubi

Diam. nomin.		Tipo di attacco	Dimensioni (mm/poll.)	
SI	USA		A	B
DN50	2"	Wafer	250 / 9.8	
		Scanalato	250 / 9.8	
DN80	3"	Wafer	400 / 15.7	
		Scanalato	400 / 15.7	
DN100	4"	Wafer	500 / 19.7	
		Scanalato	500 / 19.7	
DN150	6"	Wafer	1500 / 59.1	
		Scanalato	1500 / 59.1	
DN200	8"	Wafer	2000 / 78.7	
		Scanalato	2000 / 78.7	

